

Conector de cable en línea

CARACTERÍSTICAS

Empalmador de cable con cuatro pernos para presión en cada cable

LPC513 es compatible con conductores redondos nVent ERICO Cu-Bond



Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Materia	Acabado	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Anchura (W)	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO
LPA513	Aluminio		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513	Cobre		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13
LPC513L	Cobre	Estañado	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	



Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	De conformidad con
LPA513	0.09 kg	
LPC513	0.17 kg	IEC® 62561-1
LPC513L	0.17 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.