

# Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 2" tubo, 50 DN

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBBRP0200EG**

## CARACTERÍSTICAS

Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)

La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas

Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas

Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo

Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404480

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tubo: 2" Min

NB/DN: 50



Diámetro exterior (OD): 60.3 mm

Tamaño de la varilla (RS): 10;12

Altura (H): 100.3 mm

Longitud (L): 68.3mm

Anchura (W): 22.2 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

