

# Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1 1/4" tubo, 32 DN

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBQIKCL0125EG**

## CARACTERÍSTICAS

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario

La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404374

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del tubo: 1 1/4"

NB/DN: 32

Altura (H): 136.5 mm

Anchura (W): 74.4 mm

Tamaño del tubo de refuerzo: 1" - 1 1/4"

Diámetro nominal del refuerzo (NB/DN): 25 - 32 mm

| Cargas FM      |                            |                                                                  |           |           |           |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º de pieza   | Cédula de tubo de servicio | Lateral                                                          |           |           |           |
|                |                            | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |           |           |           |
|                |                            | 30° - 44°                                                        | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1290 N                                                           | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)             | 665 N                                                            | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                           | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1290 N                                                           | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)             | 665 N                                                            | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                           | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1290 N                                                           | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)             | 665 N                                                            | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                           | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1735 N                                                           | 2445 N    | 2980 N    | 3335 N    |
|                | EN10255 M (10)             | 1555 N                                                           | 2225 N    | 2760 N    | 3070 N    |
|                | EN10255 H (40)             | 2180 N                                                           | 3070 N    | 3780 N    | 4225 N    |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

