

# 401 Colgador clevis



## CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Los bordes brillantes ayudan a evitar que las superficies filosas tengan contacto con el tubo (diámetros de tubo de 1/2 in a 2 in)

Los pivotes clevis inferiores permiten que el tubo se alimente desde cualquier dirección

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 1) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 1)

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electrolgalvanizado; Pregalvanizado



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2



| Número de catálogo | Número de artículo | NB/DN | Diámetro exterior (OD) | Tamaño de la varilla (RS) | A      | B      |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 4010050EG          | 179398             | 15    | 21 mm                  | M10                       | 59 mm  | 29 mm  |
| 4010075EG          | 179399             | 20    | 27 mm                  | M10                       | 64 mm  | 32 mm  |
| 4010100EG          | 179420             | 25    | 34 mm                  | M10                       | 71 mm  | 35 mm  |
| 4010125EG          | 179421             | 32    | 43 mm                  | M10                       | 80 mm  | 40 mm  |
| 4010150EG          | 179422             | 40    | 48 mm                  | M10                       | 94 mm  | 53 mm  |
| 4010200EG          | 179423             | 50    | 60 mm                  | M10                       | 110 mm | 63 mm  |
| 4010250EG          | 179424             | 65    | 76 mm                  | M12                       | 134 mm | 78 mm  |
| 4010300EG          | 179425             | 80    | 89 mm                  | M12                       | 154 mm | 90 mm  |
| 4010350EG          | 179521             | 90    | 101.6 mm               | M12                       | 172 mm | 101 mm |
| 4010400EG          | 179426             | 100   | 114 mm                 | M16                       | 189 mm | 111 mm |
| 4010500EG          | 179427             | 125   | 140 mm                 | M16                       | 231 mm | 130 mm |
| 4010600EG          | 179428             | 150   | 165 mm                 | M20                       | 268 mm | 153 mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | NB/DN | Diámetro exterior (OD) | Tamaño de la varilla (RS) | A      | B      |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 4010800EG          | 179429             | 200   | 219 mm                 | M20                       | 356 mm | 204 mm |
| 4011000EG          | 179430             | 250   | 273 mm                 | M20                       | 419 mm | 230 mm |
| 4011200EG          | 179431             | 300   | 324 mm                 | M20                       | 473 mm | 258 mm |
| 4011400EG          | 179432             | 350   | 356 mm                 | M24                       | 552 mm | 311 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | C        | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|
| 4010050EG          | 179398             | 9 mm     | 2700N          | cUL, ITB, UL    |
| 4010075EG          | 179399             | 9 mm     | 2700N          | cUL, UL, ITB    |
| 4010100EG          | 179420             | 9 mm     | 2700N          | cUL, UL, ITB    |
| 4010125EG          | 179421             | 9 mm     | 2700N          | ITB, cUL, UL    |
| 4010150EG          | 179422             | 17 mm    | 2700N          | ITB, cUL, UL    |
| 4010200EG          | 179423             | 22 mm    | 2700N          | UL, ITB, cUL    |
| 4010250EG          | 179424             | 25 mm    | 5000N          | UL, cUL, ITB    |
| 4010300EG          | 179425             | 29 mm    | 5000N          | UL, cUL, ITB    |
| 4010350EG          | 179521             | 34 mm    | 5000N          | UL, cUL         |
| 4010400EG          | 179426             | 35 mm    | 5000N          | ITB, UL, cUL    |
| 4010500EG          | 179427             | 41 mm    | 6400N          | ITB, cUL, UL    |
| 4010600EG          | 179428             | 48 mm    | 8600N          | UL, ITB, cUL    |
| 4010800EG          | 179429             | 80 mm    | 8900N          | ITB, cUL, UL    |
| 4011000EG          | 179430             | 66 mm    | 16000N         | ITB             |
| 4011200EG          | 179431             | 78 mm    | 17000N         | ITB             |
| 4011400EG          | 179432             | 111.4 mm | 18700N         | ITB             |

## DIAGRAMAS



**ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

