

# Soporte universal nVent CADDY Pyramid



## CARACTERÍSTICAS

Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Incluye orificios cuadrados para crear una estructura en H de 305 mm para soportar únicamente PBU16

La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Polietileno;Polipropileno;Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305) |
| <b>Temperatura:</b>                           | -45 to 65 °C                                                |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 3:01                                                        |

## ESPECIFICACIONES




Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Altura (H) | Anchura (W) | Tamaño de rosca (TS) |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| PBU10              | 360489             | 254 mm          | 317.5 mm        | 101.6 mm   | 203 mm      | 3/8" UNC             |
| PBU16              | 360490             | 406 mm          | 483 mm          | 101.6 mm   | 203 mm      | 3/8" UNC             |
| PBU6               | 360488             | 139.7 mm        | 203 mm          | 101.6 mm   | 152 mm      | 3/8" UNC             |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Cantidad de taladros | A        | B       | Superficie           | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------|---------|----------------------|----------------|
| PBU10              | 360489             | 2                    | 218.4 mm |         | 59355mm <sup>2</sup> | 4450N          |
| PBU16              | 360490             | 2                    | 165.1 mm |         | 91613mm <sup>2</sup> | 6670N          |
| PBU6               | 360488             | 3                    | 114.3 mm | 57.2 mm | 26452mm <sup>2</sup> | 1330N          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

