


# Mordaza de puesta a tierra multiusos, de acero inoxidable



## CARACTERÍSTICAS

Práctica mordaza multiusos diseñada para alojar conductores redondos, conductores planos, varillas de puesta a tierra y varillas corrugadas

El material de acero inoxidable con placa interna permite compatibilidad entre la mayoría de metales diferentes

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3


| Número de catálogo | Número de artículo | Material                         | Tamaño del conductor                                                              | Tamaño de cinta | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MPSC404SS          | 120319             | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | 35 mm <sup>2</sup> varados - 50 mm <sup>2</sup> varados, #2 trenzado - 1/0 sólido | 40 x 4 mm Max   | 5/8" - 3/4"                                          | 14.2 - 19 mm                                          |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| MPSC404SS          | 120319             | 16 - 20 mm                              | #5 - #6                                 | 15M - 20M.                 | 65mm         | 65 mm       |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Par de apriete (TQ) | De conformidad con |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| MPSC404SS          | 120319             | 23 N·m              | IEC® EN 62561-1    |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE