


Esmeriladora de raíles portátil, kit de rueda de ranurado

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza con la esmeriladora de raíles portátil SBG150, motor de gas de dos ciclos

Instalación fácil y rápida

Permite el control de las operaciones de ranurado, ayudando a las operaciones de mantenimiento de la junta aislada del rail (IRJ)



Material: Óxido de aluminio reforzado resinoide-bonded

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Diámetro	Espesor
SBK104	152.4 mm	3.18 mm
SBK128	152.4 mm	3.97 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: rueda de ranurado, espaciador, medidor de profundidad y aislamiento.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.