

# H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral



## CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 16M24SM            | 173720             | 23.4 - 35 mm           | 3 - 8 mm                 | 120N           | UL, cUL         |
| 16M58SM            | 173730             | 23.4 - 35 mm           | 8 - 14 mm                | 120N           | cUL, UL         |
| 16M912SM           | 173740             | 23.4 - 35 mm           | 14 - 20 mm               | 120N           | cUL, UL         |
| 20M24SM            | 171720             | 35 - 42 mm             | 3 - 8 mm                 | 120N           | UL, cUL         |
| 20M58SM            | 173770             | 35 - 42 mm             | 8 - 14 mm                | 120N           |                 |
| 20M912SM           | 173780             | 35 - 42 mm             | 14 - 20 mm               | 120N           |                 |
| 24M24SM            | 176690             | 42 - 50 mm             | 3 - 8 mm                 | 120N           | UL, cUL         |
| 24M58SM            | 173800             | 42 - 50 mm             | 8 - 14 mm                | 120N           | UL, cUL         |
| 24M912SM           | 173810             | 42 - 50 mm             | 14 - 20 mm               | 120N           | UL, cUL         |
| 32M24SM            | 173830             | 50 - 60 mm             | 3 - 8 mm                 | 120N           | cUL, UL         |
| 32M58SM            | 173840             | 50 - 60 mm             | 8 - 14 mm                | 120N           | cUL, UL         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Cargaestática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 32M912SM           | 173850             | 50 - 60 mm             | 14 - 20 mm               | 120N          | UL, cUL         |
| 812M24SM           | 160050             | 18 - 30 mm             | 3 - 8 mm                 | 120N          | ITB, cUL, UL    |
| 812M58SM           | 160060             | 18 - 30 mm             | 8 - 14 mm                | 120N          | cUL, ITB, UL    |
| 812M912SM          | 160070             | 18 - 30 mm             | 14 - 20 mm               | 120N          | cUL, UL, ITB    |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

