

Perno de anclaje de expansión de cuña



CARACTERÍSTICAS

Aprobado por ICC® para usarse en concreto agrietado y sin grietas


Incluye tuerca y arandela

Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas

Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Par de apriete (TQ)
CSBCAB030037EG	404434	10	76 mm	44.5 mm	27 N·m
CSBCAB037550EG	404435	12	95 mm	54 mm	54 N·m
CSBCAB045050EG	404436	12	114 mm	73 mm	54 N·m
CSBCAB047562EG	404438	16	121 mm	73 mm	81 N·m
CSBCAB055050EG	404437	12	138 mm	98 mm	54 N·m
CSBCAB055075EG	404440	20	138 mm	83 mm	149 N·m
CSBCAB060062EG	404439	16	152 mm	105 mm	81 N·m
CSBCAB062575EG	404441	20	159 mm	102 mm	149 N·m



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

