

# Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, doble



### CARACTERÍSTICAS

- Conexión de energía para servicios pesados
- Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado
- Alternativa para cables grandes y múltiples
- Conexión de descarga/a tierra
- Distribución de energía
- Bordes redondeados

Material: Cobre




### ESPECIFICACIONES

| Table 1/2          |                    |             |             |              |                        |        |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|--------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) | A      |
| DPCB100X10         | 550380             | 100 mm      | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 75 mm  |
| DPCB100X5          | 550440             | 100 mm      | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 75 mm  |
| DPCB120X10         | 550390             | 120 mm      | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 95 mm  |
| DPCB125X5          | 550450             | 125 mm      | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 100 mm |
| DPCB50X10          | 550350             | 50 mm       | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 25 mm  |
| DPCB50X5           | 550410             | 50 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 25 mm  |
| DPCB60X10          | 550360             | 60 mm       | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 35 mm  |
| DPCB63X5           | 550420             | 63 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 38 mm  |
| DPCB80X10          | 550370             | 80 mm       | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 55 mm  |
| DPCB80X5           | 550430             | 80 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 55 mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B     | C       | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------|---------|-----------------|
| DPCB100X10         | 550380             | 25 mm | 12.5 mm | 14.5 kg         |
| DPCB100X5          | 550440             | 25 mm | 12.5 mm | 7.25 kg         |
| DPCB120X10         | 550390             | 25 mm | 12.5 mm | 18.4 kg         |
| DPCB125X5          | 550450             | 25 mm | 12.5 mm | 9.2 kg          |
| DPCB50X10          | 550350             | 25 mm | 12.5 mm | 6.8 kg          |
| DPCB50X5           | 550410             | 25 mm | 12.5 mm | 3.4 kg          |
| DPCB60X10          | 550360             | 25 mm | 12.5 mm | 8.8 kg          |
| DPCB63X5           | 550420             | 25 mm | 12.5 mm | 4.4 kg          |
| DPCB80X10          | 550370             | 25 mm | 12.5 mm | 11.4 kg         |
| DPCB80X5           | 550430             | 25 mm | 12.5 mm | 5.7 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.