

# Barra colectora de cobre plana PCB



## CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

**Material:** Cobre



## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| PCB-1M-12X4        | 550780             | 12 mm       | 4 mm        | 990mm        | 0.43 kg         |
| PCB-2M-100X10      | 549750             | 100 mm      | 10 mm       | 2000mm       | 17.8 kg         |
| PCB-2M-100X5       | 549640             | 100 mm      | 5 mm        | 2000mm       | 8.9 kg          |
| PCB-2M-120X10      | 549760             | 120 mm      | 10 mm       | 2000mm       | 21.4 kg         |
| PCB-2M-12X4        | 550790             | 12 mm       | 4 mm        | 1985mm       | 0.85 kg         |
| PCB-2M-12X5        | 550770             | 12 mm       | 5 mm        | 1985mm       | 1.06 kg         |
| PCB-2M-25X5        | 549600             | 25 mm       | 5 mm        | 2000mm       | 2.2 kg          |
| PCB-2M-30X10       | 549700             | 30 mm       | 10 mm       | 2000mm       | 5.5 kg          |
| PCB-2M-40X10       | 549710             | 40 mm       | 10 mm       | 2000mm       | 7.1 kg          |
| PCB-2M-50X10       | 549720             | 50 mm       | 10 mm       | 2000mm       | 8.9 kg          |
| PCB-2M-50X5        | 549610             | 50 mm       | 5 mm        | 2000mm       | 4.5 kg          |
| PCB-2M-60X10       | 549730             | 60 mm       | 10 mm       | 2000mm       | 10.7 kg         |
| PCB-2M-63X5        | 549620             | 63 mm       | 5 mm        | 2000mm       | 5.6 kg          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| PCB-2M-80X10       | 549740             | 80 mm       | 10 mm       | 2000mm       | 14.2 kg         |
| PCB-2M-80X5        | 549630             | 80 mm       | 5 mm        | 2000mm       | 7.1 kg          |
| PCB-4M-100X10      | 550930             | 100 mm      | 10 mm       | 4000mm       | 35.6 kg         |
| PCB-4M-100X5       | 550670             | 100 mm      | 5 mm        | 4000mm       | 17.8 kg         |
| PCB-4M-120X10      | 550940             | 120 mm      | 10 mm       | 4000mm       | 42.8 kg         |
| PCB-4M-160X10      | 550950             | 160 mm      | 10 mm       | 4000mm       | 57 kg           |
| PCB-4M-20X5        | 550600             | 20 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 3.56 kg         |

| Table 2/2          |                    |             |             |              |                 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Peso por unidad |
| PCB-4M-25X5        | 550610             | 25 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 4.45 kg         |
| PCB-4M-30X10       | 550970             | 30 mm       | 10 mm       | 4000mm       | 10.69 kg        |
| PCB-4M-30X5        | 550620             | 30 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 5.34 kg         |
| PCB-4M-40X10       | 550980             | 40 mm       | 10 mm       | 4000mm       | 14.25 kg        |
| PCB-4M-40X5        | 550630             | 40 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 7.12 kg         |
| PCB-4M-50X10       | 550900             | 50 mm       | 10 mm       | 4000mm       | 17.8 kg         |
| PCB-4M-50X5        | 550640             | 50 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 8.9 kg          |
| PCB-4M-60X10       | 550910             | 60 mm       | 10 mm       | 4000mm       | 21.35 kg        |
| PCB-4M-60X5        | 550650             | 60 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 10.68 kg        |
| PCB-4M-80X10       | 550920             | 80 mm       | 10 mm       | 4000mm       | 28.5 kg         |
| PCB-4M-80X5        | 550660             | 80 mm       | 5 mm        | 4000mm       | 14.24 kg        |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.