

# Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral, 0.46–0.91 m Brace Length

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBT2**



## CARACTERÍSTICAS

El conjunto completo y listo para usar es compatible con tuberías de acero (IPS) y CPVC

El elemento de arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona

La función "presione para instalar" del nVent CADDY Rod Lock permite que el perno en V se instale rápidamente, y elimina el riesgo de comprimir el tubo de CPVC

El elemento de arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona

El revestimiento electrogalvanizado en todo el conjunto proporciona una resistencia superior a la corrosión y elimina el riesgo de exponer la tubería de CPVC a aceites o residuos dañinos

La longitud del arriostramiento telescópico lateral se fija a través de un tornillo auto-roscante

El diseño permite una concentración de esfuerzos en el eje central de la tubería de servicio

Cumple los requerimientos de NFPA® 13

Se probó según la especificación de FM®

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

|                                          |
|------------------------------------------|
| Número de artículo: 404301               |
| Material: Acero                          |
| Acabado: Electrogalvanizado              |
| Longitud del refuerzo (L): 0.46 - 0.91 m |
| Diámetro del tubo: 1" - 4"               |
| NB/DN: 25 - 100                          |
| Tamaño de taladro (HS): 12.7 mm          |
| Tamaño de llave: 5/16"                   |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

I carichi listati UL Listed Load si applicano a tubazioni Sch 40, Sch 10, Youngstown Tube Fire-Flo (1-1/2" to 4"), Bull Moose Eddy Flo (1-1/4" to 4"), e Wheatland Mega Flow (1-1/4" to 4").

La misura della chiave rappresenta la misura esagonale usata per serrare la vite autoforante

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology." "The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

| UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces) |                   |                            |                                   |                                  |                                       |           |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Part Number                               | Nominal Pipe Size | Sch 10/Sch 40 Service Pipe | Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe | Wheatland Mega-Flow Service Pipe | Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe | CPVC Pipe |
| CSBT1<br>CSBT2                            | 1"                | 3025 N                     | N/A                               | N/A                              | N/A                                   | 3025 N    |
|                                           | 1-1/4"            | 3025 N                     | 3025 N                            | 3025 N                           | N/A                                   | 3025 N    |
|                                           | 1-1/2"            | 3025 N                     | 3025 N                            | 3025 N                           | 3025 N                                | 3025 N    |
|                                           | 2"                | 3025 N                     | 3025 N                            | 3025 N                           | 3025 N                                | 3025 N    |
|                                           | 2-1/2"            | 3025 N                     | 3025 N                            | 3025 N                           | 3025 N                                | 3025 N    |
|                                           | 3"                | 3025 N                     | 3025 N                            | 3025 N                           | 3025 N                                | 3025 N    |
|                                           | 4"                | 3025 N                     | 3025 N                            | 3025 N                           | 3025 N                                | 3025 N    |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

