

Edge-DC-48VDC Unidad de distribución de energía



La Unidad de Distribución de Energía (DCDU) nVent Edge-DC-48VDC está diseñada para proporcionar una distribución de energía eficiente, segura y confiable para entornos de telecomunicaciones y computación perimetral. Esta unidad garantiza un rendimiento y una protección óptimos para su infraestructura crítica.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de alta potencia: Robusta entrada de 250 A 48 VDC

Capacidad de acoplamiento ciego: Soporta módulos DC conmutados y medidos de 10 A a 60 A

Interruptor de circuito de alarma de viaje: Notificación inmediata para mejorar los tiempos de respuesta

Cumplimiento de los estándares de la industria: UL/CE certificado

Interruptores intercambiables en caliente con medición precisa: Para energía, potencia, corriente y voltaje tanto a nivel de entrada como de dispositivo

Control granular con conmutación de nivel de dispositivo: Gestión de dispositivos individuales para un rendimiento optimizado

Monitoreo de grado de facturación: Identificación de posibles fallos del sistema

Sistema de alerta inteligente: Informa sobre sobrecorriente, sobretensión, subtensión y otras brechas de umbral

Interfaz del controlador: Conexión de red TCP o IP

Gestión local: Cuenta con botón pulsador del panel frontal para alternar la salida del módulo. El indicador led de estado del panel transmite rápidamente la información del módulo al usuario local



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Disyuntor	Cantidad de disyuntores	Fondo	Tensión de entrada de CC	Tipo de medición
21280-001	Distribuidor de potencia	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	10	410mm	-48V min	Outlet
21280-002	Distribuidor de potencia	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Outlet
21280-003	Distribuidor de potencia	- 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Outlet

Table 2/2

Número de catálogo	Número de tomas conmutadas	Altura del rack	Ancho del rack	Corriente nominal	Tipo
21280-001	(2) 60 A, (8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCU
21280-002	(4) 60 A, (4) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCU
21280-003	(8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCU

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para la configuración exacta, por favor refiérase a la tabla del artículo (s) entregado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

