

# nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en articulaciones en "Y" pre-ensambladas

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud "Y" del cable de acero (YL) | A     | B    | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------|----------------|
| SLK15Y300L3        | 196527             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.3m                                 | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15Y300L3R2      | 196648             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.3m                                 | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15Y300L5        |                    | 1.5 mm                      | 5m                          | 0.3m                                 | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15Y500L3        | 196528             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.5m                                 | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15Y500L3R2      | 196655             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.5m                                 | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK2Y300L10        | 196557             | 2 mm                        | 10m                         | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud "Y" del cable de acero (YL) | A     | B    | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------|----------------|
| SLK2Y300L2         | 196552             | 2 mm                        | 2m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |
| SLK2Y300L3         | 196553             | 2 mm                        | 3m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |
| SLK2Y300L3R2       | 196638             | 2 mm                        | 3m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |
| SLK2Y300L5         | 196555             | 2 mm                        | 5m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |
| SLK2Y300L7         | 196556             | 2 mm                        | 7m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |
| SLK2Y500L3         | 196554             | 2 mm                        | 3m                          | 0.5m                                 | 42 mm | 8 mm | 440N           |

Altura (H):

55 mm

Anchura (W):

19 mm


Espesor (T):

12.5 mm

Ángulo (a):

90 ° Max

DIAGRAMAS



**ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

