

Protector de panel TDX modular, 200 kA



CARACTERÍSTICAS

La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada

El diseño modular permite un reemplazo fácil de los módulos de sobretensiones

Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito

Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño

Indicador de estado por modo, LED de presencia de voltaje, alarma sonora y contactos sin voltaje brindan monitorización remota de estado

La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 200 kA 8/20 μ s brinda una protección adecuada para entrada de servicio, paneles de distribución principal y aplicaciones muy expuestas



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	TDX200M277/480TT
Tensión nominal del sistema (Un)	277/480 V
Sistema de distribución	3Ph 4W + G (adecuado para el sistema TT)


Número de catálogo	TDX200M277/480TT
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	320/550 VAC
Tensión de aislamiento	480/831 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	200kA
Corriente de descarga nominal (In), IEC	80kA 8/20 µs
Corriente de descarga nominal (In), UL	20kA 8/20 µs
Corriente de descarga máxima (Imax), por fase	200kA 8/20 µs
Protección de tensión nominal (VPR)	1000 V @ 3 KA L-N 1800 V @ 20 KA L-N
Corriente de impulso (Iimp), por modo	25kA 10/350 µs
Corriente de impulso (Iimp), N-PE	50kA 10/350 µs
Modos de protección	L-N N-PE
Indicación de estado	DIRECCIÓN Bandera mecánica Alarma audible
Tecnología	Tecnología TD con desconexión térmica Fusible de cartucho reemplazable de sobreintensidad de corriente Filtro EMI/RFI
Contactos remotos	Sí
Longitud del conductor	762mm
Tamaño del conductor	5.26 mm ²

Table 2/2

Número de catálogo	TDX200M277/480TT
Longitud del cable de conexión a tierra	914mm
Temperatura	-40 to 80 °C
Material del armario	Metal
Clasificación del armario	IP 65 NEMA®-4
Montaje	3/4" pezón recto
Contador de pico de corriente	No
Fondo (D)	78mm
Altura (H)	240 mm
Anchura (W)	130 mm
Peso por unidad	2 kg
Detalles de la certificación	UL® 1449 Edición 5 Tipo 1/2, Modo 20 kA

Número de catálogo	TDX200M277/480TT
De conformidad con	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C. ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Escenario II, Exposición 3, 100 kA 8/20 µs, 10 kA 10/350 µs IEC® 61643-1 Clase I, Clase II
Módulo de repuesto	TDS150M277 SGD125M

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE