

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo



CARACTERÍSTICAS

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Las configuraciones de árboles de cara sencilla y doble ofrecen múltiples ganchos J con un fijador a estructura

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Diámetro (Ø)	Niveles	Altura (H)	Anchura (W)
CAT32HPDCM3	181051	Doble cara	50 mm	3	387 mm	148 mm
CAT64HPSCM2	181053	Un solo lado	100 mm	2	387 mm	138 mm
CAT32HPDCM4	181052	Doble cara	50 mm	4	514 mm	148 mm
CAT64HPDCM4	181059	Doble cara	100 mm	4	768 mm	254 mm
CAT64HPDCM3	181058	Doble cara	100 mm	3	578 mm	254 mm
CAT32HPSCM2	181046	Un solo lado	50 mm	2	260 mm	84.8 mm
CAT64HPSCM4	181056	Un solo lado	100 mm	4	768 mm	138 mm
CAT32HPDCM2	181049	Doble cara	50 mm	2	260 mm	148 mm
CAT32HPSCM3	181047	Un solo lado	50 mm	3	387 mm	84.8 mm
CAT32HPSCM4	181048	Un solo lado	50 mm	4	514 mm	84.8 mm
CAT64HPDCM2	181057	Doble cara	100 mm	2	387 mm	254 mm
CAT64HPSCM3	181054	Un solo lado	100 mm	3	578 mm	138 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	A	B	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
CAT32HPDCM3	181051	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1620N	810N
CAT64HPSCM2	181053	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	540N	540N
CAT32HPDCM4	181052	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	2160N	810N
CAT64HPDCM4	181059	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	2160N	810N
CAT64HPDCM3	181058	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1620N	810N
CAT32HPSCM2	181046	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	540N	540N
CAT64HPSCM4	181056	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N	810N
CAT32HPDCM2	181049	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N	810N
CAT32HPSCM3	181047	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	810N	810N
CAT32HPSCM4	181048	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N	810N
CAT64HPDCM2	181057	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N	810N

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	A	B	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
CAT64HPSCM3	181054	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	810N	810N


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas estáticas representan el límite de carga máxima del árbol de ganchos J. El límite de carga máxima de cada gancho J es de 270 N.

Remitirse a la Carga estática 1 al sujetar el árbol de ganchos J utilizando una Perforación de tamaño 1. Remitirse a la Carga estática 2 al sujetar el árbol de ganchos J utilizando una Perforación de tamaño 2.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

