

# nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta, 2 mm Cable, 7 m Longitud

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLS2L7DH**

## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196755

Material: Acero; Aleación de zinc; Polipropileno

Acabado: Electrolgalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 2 mm

Longitud del cable de acero: 7m

Grosor de la chapa de la cubierta del techo: 1.5 mm Max

A: 9.2 mm

Tamaño de taladro 1 (HS1): 8 mm

Carga estática: 270N

Tamaño de rosca (TS): M8

Altura 1 (H1): 53mm

Altura 2 (H2): 46.5mm

Anchura (W): 16 mm

Espesor (T): 4 mm Max

Tamaño de taladro 2 (HS2): 8 - 10 mm

Tamaño de ranura (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estática indicada.

La capacidad de carga sólo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

