

# Cable/clip de conduit



## CARACTERÍSTICAS

Soporta el conduit a la varilla, cable o patín de viga

También puede usarse para cañerías metálicas, cable blindado, cables portátiles, tubos de control y cable de comunicaciones

Disponible para EMT, rígidos, ENT, IMT, MC/AC y conduits de aluminio

No requiere herramientas de instalación

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior (OD) | Carga estática 1 (F1) | Carga estática 2 (F2) | Carga estática 3 (F3) | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| K12                | 170670             | 24 mm Max              | 220N                  | 445N                  | 70N                   | UL, cUL, ITB    |
| K16                | 170680             | 30 mm Max              | 220N                  | 445N                  | 70N                   | ITB, UL, cUL    |
| K20                | 170690             | 42 mm Max              | 220N                  | 445N                  | 100N                  | cUL, ITB, UL    |
| K8                 | 170660             | 18 mm Max              | 220N                  | 445N                  | 70N                   | cUL, UL         |
| KX                 | 170870             | 12 mm Max              |                       |                       |                       | cUL, UL         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO



Puede requerir una varilla/cable de acometida especializados y EC311. Consultar a la autoridad local.


Para aplicación horizontal solo cuando se instala el conduit.

| N.º de pieza | Diámetro exterior | Tamaño de la varilla |
|--------------|-------------------|----------------------|
| K12          | 14 mm - 20 mm     | M12                  |
| K12          | 16 mm - 22 mm     | M8; M10              |
| K12          | 18 mm - 24 mm     | M4; M10              |
| K16          | 26 mm - 30 mm     | M4; M10              |
| K20          | 30 mm - 42 mm     | M4; M6               |
| K16          | 22 mm - 24 mm     | M12                  |
| K16          | 24 mm - 26 mm     | M8; M6               |
| K20          | 20 mm - 36 mm     | M12                  |
| K20          | 25 mm - 38 mm     | M8; M6               |

| N.º de pieza | Diámetro exterior | Espesor de la viga |
|--------------|-------------------|--------------------|
| K12          | 16 mm - 22 mm     | 3 mm - 7 mm        |
| K12          | 14 mm - 20 mm     | 8 mm - 10 mm       |
| K12          | 12 mm - 19 mm     | 11 mm - 13 mm      |
| K16          | 24 mm - 28 mm     | 3 mm - 7 mm        |
| K16          | 20 mm - 26 mm     | 8 mm - 10 mm       |
| K16          | 19 mm - 24 mm     | 11 mm - 13 mm      |
| K20          | 28 mm - 40 mm     | 3 mm - 7 mm        |
| K20          | 26 mm - 38 mm     | 8 mm - 10 mm       |
| K20          | 21 mm - 35 mm     | 11 mm - 13 mm      |

## DIAGRAMAS





## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

