

Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567



FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe

Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant

Matériau: Acier

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille de trou (HS)	Largeur (W)
DIN021HD	400197	Galvanisé à chaud	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN021PL	400149	Brut	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN027HD	400199	Galvanisé à chaud	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN027PL	400151	Brut	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN034HD	400201	Galvanisé à chaud	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN034PL	400153	Brut	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN042HD	400203	Galvanisé à chaud	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille de trou (HS)	Largeur(W)
DIN042PL	400155	Brut	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN048HD	400205	Galvanisé à chaud	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN048PL	400157	Brut	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN060HD	400208	Galvanisé à chaud	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN060PL	400160	Brut	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN076HD	400210	Galvanisé à chaud	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN076PL	400162	Brut	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN089HD	400212	Galvanisé à chaud	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN089PL	400164	Brut	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN102HD	400214	Galvanisé à chaud	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN102PL	400166	Brut	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN114HD	400216	Galvanisé à chaud	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN114PL	400168	Brut	114.3 mm	100	18 mm	50 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille de trou (HS)	Largeur (W)
DIN140HD	400219	Galvanisé à chaud	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN140PL	400171	Brut	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN168HD	400222	Galvanisé à chaud	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN168PL	400174	Brut	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN219HD	400225	Galvanisé à chaud	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN219PL	400177	Brut	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN273HD	400229	Galvanisé à chaud	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN273PL	400181	Brut	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN323HD	400233	Galvanisé à chaud	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN323PL	400185	Brut	323.9 mm	300	23 mm	60 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille de trou (HS)	Largeur(W)
DIN355HD	400234	Galvanisé à chaud	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN355PL	400186	Brut	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN406HD	400236	Galvanisé à chaud	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN406PL	400188	Brut	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN457HD	400238	Galvanisé à chaud	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN457PL	400190	Brut	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN508HD	400239	Galvanisé à chaud	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN508PL	400191	Brut	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN610HD	400241	Galvanisé à chaud	610 mm	600	27 mm	70 mm
DIN610PL	400193	Brut	610 mm	600	27 mm	70 mm

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	A
DIN021HD	400197	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	5 mm	58 mm
DIN027HD	400199	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	8 mm	166 mm

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	A
DIN114HD	400216	8 mm	178 mm
DIN114PL	400168	8 mm	178 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	A
DIN140HD	400219	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	10 mm	548 mm
DIN457PL	400190	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	10 mm	600 mm
DIN508PL	400191	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193	10 mm	710 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

