

# Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 3" tubo, 80 DN

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### CSBQG0300EG



El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

## CARACTERÍSTICAS

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario

Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente

Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404469

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del tubo: 3"



NB/DN: 80

Altura (H): 155.00 - 165.5 mm

Anchura (W): 190 mm

| Cargas FM                    |                             |                                                                  |          |          |          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º de pieza                 | Cédula de tubo de servicio  | Lateral                                                          |          |          |          |
|                              |                             | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |          |          |          |
|                              |                             | 30°- 44°                                                         | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBQG0250EG\<br>CSBQG0250MEG | EN10255 L (Pared ligera)    | 6270 N                                                           | 8895 N   | 10900 N  | 12190 N  |
|                              | EN10255 M (10)              | 6270 N                                                           | 8895 N   | 10900 N  | 12190 N  |
|                              | EN10255 H (40)              | 6270 N                                                           | 8895 N   | 10900 N  | 12190 N  |
| CSBQG0300EG                  | EN10255 L (Pared ligera)    | 5295 N                                                           | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                              | EN10255 M (10)              | 5295 N                                                           | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                              | EN10255 H (40)              | 5295 N                                                           | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
| CSBQG0400EG                  | EN10255 L (Pared ligera)    | 5295 N                                                           | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                              | EN10255 M (10)              | 5295 N                                                           | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                              | EN10255 H (40)              | 5295 N                                                           | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
| CSBQG0600EG                  | EN10255 L (Pared ligera)    | 3870 N                                                           | 5470 N   | 6715 N   | 7515 N   |
|                              | EN10255 M (10)              | 3870 N                                                           | 5470 N   | 6715 N   | 7515 N   |
|                              | EN10255 H (40)              | 4315 N                                                           | 6095 N   | 7475 N   | 8320 N   |
| CSBQG0800EG                  | 4,8 mm (grosor de la pared) | 3515 N                                                           | 4940 N   | 6050 N   | 6760 N   |
|                              | EN10255 H (40)              | 3515 N                                                           | 4940 N   | 6050 N   | 6760 N   |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

