


Chemin de câble filaire PEMSA Rapide



Le sections droites de chemin de câble filaire PEMSA sont la colonne vertébrale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d'assurer une installation sûre conforme aux codes et aux normes de l'industrie pour les câbles haute performance. La conception ingénieuse permet à l'installateur de maximiser l'efficacité sur les chantiers grâce à l'éclisse intégrée Rejiband Rapide.

FONCTIONS

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système d'installation innovant Rejiband Rapide

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

Matériau: Acier au carbone
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Poids unitaire
WBT100X100QBG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X100QEG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150QBG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150QEG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200QBG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200QEG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300QBG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300QEG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400QBG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400QEG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Poids unitaire
WBT100X450QBG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X450QEG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500QBG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500QEG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X600QBG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600QEG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QBG	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QEG	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QBG	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QEG	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Poids unitaire
WBT60X200QBG	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QEG	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QBG	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QEG	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QBG	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QEG	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QBG	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	0.56 kg
WBT60X60QEG	820004	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	0.56 kg



Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Certifications
WBT100X100QBG	823015	Noir	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X100QEG	823014	Gris	ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150QBG	823025	Noir	ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150QEG	823024	Gris	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X200QBG	823035	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT100X200QEG	823034	Gris	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Certifications
WBT100X300QBG	823045	Noir	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300QEG	823044	Gris	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X400QBG	823055	Noir	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400QEG	823054	Gris	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450QBG	823085	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT100X450QEG	823084	Gris	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X500QBG	823065	Noir	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500QEG	823064	Gris	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X600QBG	823075	Noir	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600QEG	823074	Gris	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100QBG	820015	Noir	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100QEG	820014	Gris	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X150QBG	820025	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150QEG	820024	Gris	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Certifications
WBT60X200QBG	820035	Noir	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X200QEG	820034	Gris	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300QBG	820045	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300QEG	820044	Gris	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X400QBG	820055	Noir	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X400QEG	820054	Gris	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X450QBG	820085	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X450QEG	820084	Gris	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500QBG	820065	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X500QEG	820064	Gris	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600QBG	820079	Noir	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X600QEG	820078	Gris	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60QBG	820005	Noir	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X60QEG	820004	Gris	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

