

# Joint de trou métalliques



Assurez l'étanchéité de trous de boutons-poussoirs, ouvertures de conduit et ouvertures de débouchures supplémentaires contre la poussière, les impuretés, l'huile et l'eau avec les joints d'étanchéité Hol-Sealers. Les joints couvriront un trou de toute forme ou grandeur d'un diamètre de 0,19 po. jusqu'au diamètre maximum indiqué dans le tableau. Peut être utilisé sur des parois d'armoire avec une épaisseur < 8 mm (0,31 po). Préservent la conformité type 3R, 4, 4X (version acier inoxydable uniquement), 12 et 13 des armoires lorsqu'ils sont installés dans une armoire nVent HOFFMAN.

## NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13;  
File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13;  
File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

## FONCTIONS

Disponible en plusieurs dimensions et couleurs.

Joint résistant à l'huile fourni

Le modèle en acier a un goujon plaqué (10-32x5/8) et un écrou à ailettes

Le modèle en acier inoxydable a 300 goujon(s) en acier inoxydable série (10-24x5/8) et écrou(s) à ailettes

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau             | Finition          | Couleur    | Code couleur | Épaisseur | Diamètre du trou |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------|
| AS050               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 22mm max         |
| AS050SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 22mm max         |
| AS050LG             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 22mm max         |
| AS056CB             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 14mm max         |
| AS056M              | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 14mm max         |
| AS056MFB            | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 14mm max         |
| AS056MLG            | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 14mm max         |
| AS056MSS            | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 14mm max         |
| AS075               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 27mm max         |
| AS075LG             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 27mm max         |
| AS075SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 27mm max         |
| AS100               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 35mm             |
| AS100LG             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 35mm             |
| AS100SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 35mm             |
| AS125               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 43mm max         |
| AS125LG             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 43mm max         |
| AS125SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 43mm max         |
| AS150               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 51mm max         |
| AS150LG             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 51mm max         |
| AS150SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 51mm max         |

Table 2/2

| Référence catalogue | Matériau             | Finition          | Couleur    | Code couleur | Épaisseur | Diamètre du trou |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------|
| AS200               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 64mm max         |
| AS200LG             | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 64mm max         |
| AS200SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 64mm max         |
| AS250               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 76mm max         |
| AS250SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 76mm max         |
| AS300               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 92mm max         |
| AS300SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 92mm max         |
| AS350               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 105mm max        |
| AS350SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 105mm max        |
| AS400               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 117mm max        |
| AS400SS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 117mm max        |
| ASPB                | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 32mm max         |
| ASPBG               | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris       | ANSI 61      | 1.5mm     | 22mm max         |
| ASPBGSS             | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 22mm max         |

| Référence catalogue | Matériau             | Finition          | Couleur    | Code couleur | Épaisseur | Diamètre du trou |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------|
| ASPBLG              | Acier doux           | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035     | 1.5mm     | 32mm max         |
| ASPBSS              | Acier inoxydable 304 | Poli              |            |              | 1.5mm     | 32mm max         |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

