


# Goujon d'ancrage



## FONCTIONS

Cale d'ancrage pour charge lourde

Pour le béton fissuré ou non fissuré

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 et C2 (pour les vis nécessitant un diamètre de foret de 8 mm et plus)



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Finition          | Taille du filetage (TS) | Longueur (L) | Profondeur d'encastrement |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| SABM10010           | 400410            | Acier                            | Électro-galvanisé | M10                     | 90mm         | 68 mm                     |
| SABM10010S6         | 401152            | Acier inoxydable 316 (EN 1.4401) |                   | M10                     | 90mm         | 68 mm                     |
| SABM10050           | 400411            | Acier                            | Électro-galvanisé | M10                     | 135mm        | 68 mm                     |
| SABM10050S6         | 401153            | Acier inoxydable 316 (EN 1.4401) |                   | M10                     | 135mm        | 68 mm                     |
| SABM12015           | 402170            | Acier                            | Électro-galvanisé | M12                     | 110mm        | 80 mm                     |
| SABM12050           | 401158            | Acier                            | Électro-galvanisé | M12                     | 150mm        | 80 mm                     |
| SABM16025           | 402171            | Acier                            | Électro-galvanisé | M16                     | 145mm        | 97 mm                     |


| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Finition          | Taille du filetage (TS) | Longueur (L) | Profondeur d'encastrement |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| SABM20030           | 402446            | Acier                            | Électro-galvanisé | M20                     | 167mm        | 114 mm                    |
| SABM8010            | 400408            | Acier                            | Électro-galvanisé | M8                      | 75mm         | 55 mm                     |
| SABM8050            | 400409            | Acier                            | Électro-galvanisé | M8                      | 115mm        | 55 mm                     |
| SABM8050S6          | 401151            | Acier inoxydable 316 (EN 1.4401) |                   | M8                      | 115mm        | 55 mm                     |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | A     | Diamètre du foret |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------|
| SABM10010           | 400410            | 10 mm | 10mm              |
| SABM10010S6         | 401152            | 10 mm | 10mm              |
| SABM10050           | 400411            | 55 mm | 10mm              |
| SABM10050S6         | 401153            | 55 mm | 10mm              |
| SABM12015           | 402170            | 14 mm | 12mm              |
| SABM12050           | 401158            | 54 mm | 12mm              |
| SABM16025           | 402171            | 28 mm | 16mm              |
| SABM20030           | 402446            | 32 mm | 20mm              |
| SABM8010            | 400408            | 9 mm  | 8mm               |
| SABM8050            | 400409            | 49 mm | 8mm               |
| SABM8050S6          | 401151            | 49 mm | 8mm               |

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-12/0397

| Référence   | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| SABM8010    | 2.4 kN               | 3.6 kN                   |
| SABM8050    | 2.4 kN               | 3.6 kN                   |
| SABM10010   | 4.3 kN               | 7.6 kN                   |
| SABM10050   | 4.3 kN               | 7.6 kN                   |
| SABM12015   | 7.6 kN               | 11.9 kN                  |
| SABM12050   | 7.6 kN               | 11.9 kN                  |
| SABM16025   | 11.9 kN              | 16.7 kN                  |
| SABM20030   | 14.3 kN              | 23.8 kN                  |
| SABM8010S6  | 2.4 kN               | 4.3 kN                   |
| SABM8050S6  | 2.4 kN               | 4.3 kN                   |
| SABM10010S6 | 4.3 kN               | 7.6 kN                   |
| SABM10050S6 | 4.3 kN               | 7.6 kN                   |



### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

