

Cheville à frapper, S316, M8 Trou, 30 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAM8030S6


FONCTIONS

Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité

S'installe au ras ou en dessous de la surface de base

Appropriée pour l'installation de systèmes redondants, non-structuraux sur béton fissuré et non fissuré

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 401154


Matériau: Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)

Taille de trou (HS): 8 mm

Longueur (L): 30mm

Diamètre du foret: 10mm

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA 14-0068 - pour les systèmes redondants, non structuraux			
Référence	Béton fissuré C20/25	Béton non-fissuré C20/25	Profondeur nominale d'ancrage
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

