

Collier clevis 401



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyau de 1/2 à 2 po)

La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d'être alimenté dans les deux directions

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 1) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 1)

Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	NB/D N	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B
4010050EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	15	21 mm	M10	59 mm	29 mm
4010075EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	20	27 mm	M10	64 mm	32 mm
4010100EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	25	34 mm	M10	71 mm	35 mm
4010125EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	32	43 mm	M10	80 mm	40 mm
4010150EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	40	48 mm	M10	94 mm	53 mm
4010200EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	50	60 mm	M10	110 mm	63 mm

Référence catalogue	Finition	NB/D N	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B
4010250EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	65	76 mm	M12	134 mm	78 mm
4010250HD	Galvanisé à chaud		73 mm		133.35 mm	71.44 mm
4010300EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	80	89 mm	M12	154 mm	90 mm
4010300HD	Galvanisé à chaud		88.9 mm		152.4 mm	82.55 mm
4010350EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	90	101.6 mm	M12	172 mm	101 mm
4010400EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	100	114 mm	M16	189 mm	111 mm
4010400HD	Galvanisé à chaud		114.3 mm		196.85 mm	107.95 mm
4010500EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	125	140 mm	M16	231 mm	130 mm
4010600EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	150	165 mm	M20	268 mm	153 mm
4010800EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	200	219 mm	M20	356 mm	204 mm
4011000EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	250	273 mm	M20	419 mm	230 mm
4011200EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	300	324 mm	M20	473 mm	258 mm
4011400EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	350	356 mm	M24	552 mm	311 mm
4011600EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	400	406 mm	M24	609 mm	342.8 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	NB/D N	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B
4011800EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	450	457 mm	M28	680 mm	380.6 mm
4012000EG	Électro-galvanisé, Prégalvanisé	500	508 mm	M32	762 mm	432.3 mm

Table 1/2



Référence catalogue	C	Charge statique	Certifications
4010050EG	9 mm	2700N	cUL, ITB, UL
4010075EG	9 mm	2700N	cUL, UL, ITB
4010100EG	9 mm	2700N	cUL, UL, ITB

Référence catalogue	C	Charge statique	Certifications
4010125EG	9 mm	2700N	ITB, cUL, UL
4010150EG	17 mm	2700N	ITB, cUL, UL
4010200EG	22 mm	2700N	UL, ITB, cUL
4010250EG	25 mm	5000N	UL, cUL, ITB
4010250HD	26.99 mm	5000N	cUL, UL
4010300EG	29 mm	5000N	UL, cUL, ITB
4010300HD	22.23 mm	5000N	UL, cUL
4010350EG	34 mm	5000N	UL, cUL
4010400EG	35 mm	5000N	ITB, UL, cUL
4010400HD	44.45 mm	5000N	UL, cUL
4010500EG	41 mm	6400N	ITB, cUL, UL
4010600EG	48 mm	8600N	UL, ITB, cUL
4010800EG	80 mm	8900N	ITB, cUL, UL
4011000EG	66 mm	16000N	ITB
4011200EG	78 mm	17000N	ITB
4011400EG	111.4 mm	18700N	ITB
4011600EG	117.8 mm	20500N	ITB

Table 2/2

Référence catalogue	C	Charge statique	Certifications
4011800EG	130.8 mm	21400N	ITB
4012000EG	162.8 mm	21400N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

