

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau



FONCTIONS

Le boulon captif et l'écrou intégré minimisent le nombre de pièces à manipuler ou à faire tomber

Le boulon à tête Combo est compatible avec les tournevis plats, cruciformes, Phillips n°3 ou Robertson n°2



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type d'écrou	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Charge statique 1 (F1)
CD0B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	17 - 22 mm	7.14 mm	880N
CD0B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	17 - 22 mm	10.32 mm	880N
CD0BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	17 - 22 mm	7.14 mm	880N
CD1B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	19 - 25 mm	7.14 mm	880N
CD1B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	19 - 25 mm	10.32 mm	880N

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type d'écrou	Diamètre extérieur (OD)	Taille detrou (HS)	Charge statique 1 (F1)
CD1BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	19 - 25 mm	7.14 mm	880N
CD2.5B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	31 - 38 mm	7.14 mm	880N
CD2.5B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	31 - 38 mm	10.32 mm	880N
CD2.5BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	31 - 38 mm	6.75 mm	880N
CD2B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	25 - 33 mm	7.14 mm	880N
CD2B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	25 - 33 mm	10.32 mm	880N
CD2BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	25 - 33 mm	6.75 mm	880N
CD3B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	36 - 43 mm	7.14 mm	880N
CD3B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	36 - 43 mm	10.32 mm	880N
CD3BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	36 - 43 mm	6.75 mm	880N
CD4B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	45 - 48 mm	7.14 mm	880N
CD4B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	45 - 48 mm	10.32 mm	880N
CD4BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	45 - 48 mm	7.14 mm	880N
CD5B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	49 - 73 mm	7.14 mm	880N
CD5B37	Acier	Électro-galvanisé	Écrou intégré	49 - 73 mm	10.32 mm	880N

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type d'écrou	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Charge statique 1 (F1)
CD5BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	49 - 73 mm	7.14 mm	1550N
CD6B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou hexagonal	66 - 76 mm	7.9 mm	1550N
CD6BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	66 - 76 mm	8.33 mm	1550N

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type d'écrou	Diamètre extérieur (OD)	Taille detrou (HS)	Charge statique 1 (F1)
CD7B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou hexagonal	80 - 90 mm	7.9 mm	1550N
CD7BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	80 - 90 mm	8.33 mm	1550N
CD8B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou hexagonal	95 - 105 mm	7.9 mm	1550N
CD9B	Acier	Électro-galvanisé	Écrou hexagonal	108 - 115 mm	7.9 mm	1550N
CD9BSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Écrou hexagonal	108 - 115 mm	8.33 mm	1550N

Table 1/2



Référence catalogue	Charge statique 2 (F2)	Certifications
CD0B	220N	cUL, UL
CD0B37	220N	
CD0BSS	220N	cUL, UL
CD1B	220N	cUL, UL, ITB
CD1B37	220N	
CD1BSS	220N	UL, cUL
CD2.5B	220N	UL, cUL
CD2.5B37	220N	
CD2.5BSS	220N	UL, cUL
CD2B	220N	UL, cUL
CD2B37	220N	
CD2BSS	220N	
CD3B	220N	UL, cUL, ITB
CD3B37	220N	
CD3BSS	220N	UL, cUL
CD4B	220N	cUL, ITB, UL
CD4B37	220N	
CD4BSS	220N	cUL, UL
CD5B	220N	UL, cUL, ITB
CD5B37	220N	

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique 2 (F2)	Certifications
CD5BSS	220N	UL, cUL

Référence catalogue	Charge statique 2 (F2)	Certifications
CD6B	220N	
CD6BSS	220N	
CD7B	220N	
CD7BSS	220N	
CD8B	220N	
CD9B	220N	
CD9BSS	220N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

