

Support de câbles en acier, résistance au feu E30-E90, support max 30 câbles, EZ

RÉFÉRENCE CATALOGUE

KLICK30



Le support de câbles résistant au feu nVent CADDY en métal est une fixation polyvalente conçue pour supporter des faisceaux de câbles de taille intermédiaire dans les espaces confinés, tels qu'au-dessus des plafonds suspendus. Installée avec des chevilles d'ancrage traditionnelles ou par clouage, au plafond ou au mur, cette solution possède un mécanisme de fermeture sans outil unique qui peut être actionné en toute sécurité depuis le sol, sans besoin d'échelle ni de nacelle, permettant ainsi aux installateurs de gagner du temps. Sa hauteur réduite et sa conformité à la norme DIN 4102-12 en font une solution idéale pour les applications électriques et datacom.

FONCTIONS

Classification E30-E90 selon la norme DIN 4102-12

Compatible avec clouage et chevillage traditionnel

Nécessite seulement un clou par support

Réutilisable en cas de clou mal fixé

Mécanisme de fermeture unique pouvant être actionné en toute sécurité depuis le sol

Bords arrondis pour éviter l'endommagement des câbles

Directement prêt à l'emploi

Fabriquée en matériau 100 % recyclable



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 182062

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille de trou 1 (HS1): 4.8 mm

Taille de trou 2 (HS2): 7.4 mm

Taille de trou 3 (HS3): 11mm

Longueur (L): 70mm

Hauteur (H): 47 mm

Largeur (W): 40 mm

Capacité du câble: 30

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Capacité de câbles basée sur un câble de 9 mm de diamètre.

*Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception d'ancrages exposés au feu.





Produits testés sur dalle de béton, conformément aux dernières instructions de test du MPA disponibles au moment du test.

Se reporter à l'AbP pour plus de détails.

Test de résistance au feu effectué avec les types de câbles indiqués. Un câble de sécurité équivalent sans halogène peut être utilisé conformément aux directives nationales.

Test de résistance au feu effectué avec les types de câbles indiqués. Un câble de sécurité équivalent sans halogène peut être utilisé conformément aux directives nationales.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

