

nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation



FONCTIONS

L'ensemble complet de suspension est livré prêt à être installé (tailles jusqu'à 600 mm)

L'angle d'ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de conduit de ventilation circulaire standard (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle de la suspension lorsque le conduit de ventilation est bougé ou ajusté (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

Sans halogène

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)
MFVI0080EG	586601	80 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0100EG	586603	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0125EG	586605	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0140EG	586606	140 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0150EG	586607	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0160EG	586608	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0200EG	586610	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0250EG	586612	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0300EG	586614	300 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0315EG	586615	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0355EG	586616	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0400EG	586617	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0450EG	586618	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0500EG	586619	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0560EG	586620	560 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0600EG	586621	600 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0630EG	586622	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0710EG	586623	710 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0800EG	586624	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0900EG	586625	900 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Angle (a)	Charge statique
MFVI0080EG	586601	27mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	27mm	80 °	775N
MFVI0140EG	586606	40mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	40mm	80 °	775N
MFVI0160EG	586608	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	40mm	80 °	775N
MFVI0250EG	586612	40mm	80 °	1000N

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Angle (a)	Charge statique
MFVI0300EG	586614	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	40mm	80 °	1000N
MFVI0400EG	586617	40mm	80 °	1000N
MFVI0450EG	586618	40mm	80 °	1400N
MFVI0500EG	586619	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	40mm	80 °	1400N
MFVI0630EG	586622	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	40mm		1900N
MFVI0900EG	586625	40mm		1900N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

