

nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d'ancrage



FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d'ancrage fournie par fischerwerke GmbH &Co. KG

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

Aucun outil spécial n'est requis

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Matériau:	Acier;Polypropylène;Alliage de zinc
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Diamètre du foret:	6mm
Profondeur du trou percé:	31mm
Profondeur d'encastrement:	25 mm Min

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

