

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Hammer-On Flange Clip, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.

FONCTIONS

Requires only a hammer to install

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT16HP24	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20	15
CAT16HP58	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20	15

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT16HP912	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20	15
CAT21HP24	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50	40
CAT21HP58	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50	40
CAT32HP24	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90	60
CAT32HP58	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90	60
CAT32HP912	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90	60
CAT48HP24	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200	150
CAT48HP58	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200	150
CAT48HP912	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200	150
CAT64HP24	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330	220
CAT64HP58	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330	220
CAT64HP912	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330	220
CAT21HP912	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50	40

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Épaisseur de bride	Charge statique
CAT16HP24	10	3 - 8 mm	270N
CAT16HP58	10	8 - 14 mm	270N
CAT16HP912	10	14 - 20 mm	270N
CAT21HP24	25	3 - 8 mm	270N
CAT21HP58	25	8 - 14 mm	270N
CAT32HP24	35	3 - 8 mm	270N
CAT32HP58	35	8 - 14 mm	270N
CAT32HP912	35	14 - 20 mm	270N
CAT48HP24	80	3 - 8 mm	270N
CAT48HP58	80	8 - 14 mm	270N

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Épaisseur de bride	Charge statique
CAT48HP912	80	14 - 20 mm	270N
CAT64HP24	140	3 - 8 mm	270N
CAT64HP58	140	8 - 14 mm	270N
CAT64HP912	140	14 - 20 mm	270N
CAT21HP912	25	14 - 20 mm	270N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

