

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Pin Driven Angle Bracket attachment. The Assembly simplifies cable management by offering rapid attachment to various surfaces such as concrete, steel or metal decking. This solution is designed to fit a variety of pin drivers, ensuring job site flexibility.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

FONCTIONS

Longer leg angle bracket for tool clearance

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT16HPAFAB3	Acier	Prégalvanisé	25 mm	690mm²	20	15

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat.5e	Capacité de câble, Cat.6
CAT21HPAFAB4	Acier	Prégalvanisé	33.3 mm	1174mm ²	50	40
CAT21HPAFAB6	Acier	Prégalvanisé	33.3 mm	1174mm ²	50	40
CAT32HPAFAB6	Acier	Prégalvanisé	50 mm	2561mm ²	90	60
CAT48HPAFAB6	Acier	Prégalvanisé	75 mm	5974mm ²	200	150
CAT64HPAFAB6	Acier	Prégalvanisé	100 mm	9987mm ²	330	220
CAT21HPAFAB3	Acier	Prégalvanisé	33.3 mm	1174mm ²	50	40
CAT32HPAFAB3	Acier	Prégalvanisé	50 mm	2561mm ²	90	60
CAT32HPAFAB4	Acier	Prégalvanisé	50 mm	2561mm ²	90	60
CAT48HPAFAB4	Acier	Prégalvanisé	75 mm	5974mm ²	200	150
CAT64HPAFAB3	Acier	Prégalvanisé	100 mm	9987mm ²	330	220
CAT64HPAFAB4	Acier	Prégalvanisé	100 mm	9987mm ²	330	220

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Taille de trou	Charge statique
CAT16HPAFAB3	10	4 mm	270N
CAT21HPAFAB4	25	6 mm	270N
CAT21HPAFAB6	25	9 mm	270N
CAT32HPAFAB6	35	9 mm	270N
CAT48HPAFAB6	80	9 mm	270N
CAT64HPAFAB6	140	9 mm	270N
CAT21HPAFAB3	25	4 mm	270N
CAT32HPAFAB3	35	4 mm	270N
CAT32HPAFAB4	35	6 mm	270N
CAT48HPAFAB4	80	6 mm	270N
CAT64HPAFAB3	140	4 mm	270N
CAT64HPAFAB4	140	6 mm	270N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

