

Attache sur ossature pour câble MC/AC



FONCTIONS

Fabriquée avec des pattes de stabilisation pour un soutien pratiquement « sans oscillations »

S'encliquette en place sur l'ossature métallique pour cloison et la bride de la poutre

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Les trous pré-perforés dans l'attache permettent de la visser sur l'ossature de cloison en bois, le béton ou le parpaing

Conforme à l'article 300.4(d) de la norme NEC®, permettant ainsi de positionner le câble à un minimum de 1-1/4" de la face du goujon

Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC pour le support du câble MC/AC

Des assemblages rivetés en usine sont disponibles pour installation sur la bride, la panne, le profil en T acoustique, le câble de dérivation, le béton, le parpaing ou le bois et l'ossature de cloison métallique

MAC2 peut être coupé en deux pour s'adapter efficacement à la longueur de câble unique, obtenant ainsi deux clips à partir d'un seul



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride
MAC2	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3.2 mm Max

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les assemblages peuvent être soutenus depuis la plupart des structures principales et secondaires.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

