

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY



Le support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY offre une solution simple et évolutive pour le montage d'équipements électriques et mécaniques sur la toiture des bâtiments commerciaux. Ce système de support est conçu pour répartir uniformément le poids sur toute la base, garantissant ainsi une gestion optimale de la charge. En outre, la protection en mousse sur la face inférieure garantit une interface à faible abrasion qui protège les membranes de toiture, éliminant ainsi le besoin d'ajouter des feuilles intercalaires.

Fabriqués avec des matériaux de base traités avec un agent anti-UV et des profils de montage galvanisés à chaud, ces supports offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion. Le point de fixation du profil de montage standard est adapté à de nombreux composants, y compris les fixations de conduit, de tuyau et de profil de montage, ce qui permet une installation sûre et efficace.

FONCTIONS

Répartition des charges efficace sur les surfaces irrégulières

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps lors de l'installation et une augmentation de la productivité

Disponible en plusieurs tailles et capacités de charge pour des applications sur mesure

Léger et facile à transporter

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Facteur de sécurité de charge statique:	3:1
Finition:	Galvanisé à chaud
Matériau:	Polyéthylène;Polypropylène;Acier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Température	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Surface
PSF6C	-45 to 65 °C	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm	26452mm ²
PSF10C	-45 to 65 °C	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm	59355mm ²
PSF10A	-45 - 65	254	317.5	143	203	59355mm ²
PSF10D	-45 to 65 °C	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm	59355mm ²
PSF16C	-45 to 65 °C	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm	91613mm ²
PSF16A	-45 - 65	406	483	143	203	91613mm ²
PSF16D	-45 to 65 °C	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm	91613mm ²



Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Charge statique	Certifications
PSF6C	0.5 kg	1334N	
PSF10C	1 kg	4450N	ITB
PSF10A	1.13	4450N	
PSF10D	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	1.5 kg	6670N	ITB
PSF16A	1.8	6670N	
PSF16D	2 kg	6670N	ITB

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Charge statique à 73,1 kPa (10,6 psi) de charge de toit. Contactez l'ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la toiture de chaque projet.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

