

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

Également disponible dans une configuration en forme d'Y

Matériau:	Acier;Polypropylène;Alliage de zinc
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C	Hauteur (H)
SLK15L1	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK15L10	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK15L2	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK15L2R2	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C	Hauteur(H)
SLK15L3	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK15L3R2	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK15L5	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK15L5R2	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm	55 mm
SLK2L1	2 mm	1m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK2L10	2 mm	10m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK2L2	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK2L2R2	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK2L3	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK2L3R2	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK2L5	2 mm	5m	57 mm	22 mm	5.5 mm	55 mm
SLK3L1	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm
SLK3L10	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm
SLK3L2	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm
SLK3L3	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm
SLK3L3R2	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C	Hauteur (H)
SLK3L5	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm
SLK3L5R2	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	62 mm


Table 1/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L1	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L10	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2R2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3R2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5R2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L10	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2R2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L3R2	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L5	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK3L1	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L10	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3R2	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK3L5	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5R2	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

