


Coffret mural en tôle peinte double porte, MAD



La gamme d'armoires murales double porte en acier doux, MAD, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour de nombreuses applications différentes.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

CEI 62208 IP55

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FONCTIONS

Matériau: Corps: Acier 1.5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1.4 mm. Porte: Acier 2 mm. Platine: Acier galvanisé 2 mm / 2.5 mm à partir de MAD1001030R5.

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur bossages de 20.4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Porte: Montage en saillie avec ouverture à 130 °. Charnières amovibles dissimulées avec axe imperdable. Goujons soudés M6 intérieurs pour monter les profils de porte MMDP. Deux profilés de montage amovibles sur la porte droite et deux sur la porte gauche. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté d'une seule pièce.

Fermeture: Serrure personnalisée préhensible et ouverture facile de la porte. Serrure DIN 3 mm et mouvement à 90°. Serrure à crémone trois points. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage: La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement des équipements. Le haut et le bas comportent des perçages pour la fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Plaque passe-câbles: Placée (s) tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de montage.

Protection: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Pour une installation en extérieur : l'utilisation d'un capot antipluie ARF et l'application d'une couche de peinture 100 % polyester ainsi que d'un apprêt anticorrosion sont recommandées. La résistance à la corrosion doit être prise en compte pour les applications extérieures et intérieures.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison: Armoire avec portes et platine de montage (non incluses pour les références se terminant par PER5). Deux profils de montage de porte sont proposés pour chaque porte. Un ou plusieurs passe-câbles avec joint(s), clé métallique deux points 3 mm et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.


Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur du corps:	1.5mm
Épaisseur de porte:	2mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Non		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Oui	570 x 750mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	Non		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Oui	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	Non		
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Oui	970 x 950mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	Non		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Oui	1170 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	Non		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Oui	1170 x 1150mm	282mm
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	Non		
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Oui	1370 x 950mm	282mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* Serrure à crémone 3 points.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

