

Joint de trou métalliques



Assurez l'étanchéité de trous de boutons-poussoirs, ouvertures de conduit et ouvertures de débouchures supplémentaires contre la poussière, les impuretés, l'huile et l'eau avec les joints d'étanchéité Hol-Sealers. Les joints couvriront un trou de toute forme ou grandeur d'un diamètre de 0,19 po. jusqu'au diamètre maximum indiqué dans le tableau. Peut être utilisé sur des parois d'armoire avec une épaisseur < 8 mm (0,31 po). Préservent la conformité type 3R, 4, 4X (version acier inoxydable uniquement), 12 et 13 des armoires lorsqu'ils sont installés dans une armoire nVent HOFFMAN.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13;
File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13;
File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

FONCTIONS

Disponible en plusieurs dimensions et couleurs.

Joint résistant à l'huile fourni

Le modèle en acier a un goujon plaqué (10-32x5/8) et un écrou à ailettes

Le modèle en acier inoxydable a 300 goujon(s) en acier inoxydable série (10-24x5/8) et écrou(s) à ailettes

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur	Diamètre du trou
AS056MSS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	14mm max
AS056M	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056CB	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	14mm max
ASPBGSS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	22mm max
ASPBG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS100LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	35mm
AS100	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS050	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS050SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	22mm max
AS350SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	105mm max
AS250SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	76mm max
AS125LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS150SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	51mm max
AS400SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	117mm max
AS125SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	43mm max
AS075	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	27mm max

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur	Diamètre du trou
AS150LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	51mm max
ASPB	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	32mm max
AS300SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	92mm max
AS300	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS150	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS125	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS400	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS200	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	64mm max
ASPBSS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	32mm max
AS200SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	64mm max
AS250	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS075SS	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm	27mm max
ASPB LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	32mm max
AS350	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm	105mm max

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur	Diamètre du trou
AS200LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS075LG	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm	27mm max

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE