

Armoire au sol de conception hygiénique, HDF



L'armoire au sol (gamme HDF) de design hygiénique est spécialement conçue pour protéger l'équipement électrique dans les environnements sanitaires nécessitant une propreté élevée, y compris pendant les procédures de nettoyage de haute pression, à haute température et le nettoyage en place. Grâce à ses surfaces lisses auto-drainantes, à sa conception sans espace et à son degré de protection élevé, l'armoire minimise les risques en matière d'hygiène et contribue à réduire les temps d'arrêt pour augmenter la productivité.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

FONCTIONS

Matériau : acier inoxydable brossé AISI 304L. Corps : 1,5 mm. Cadre : 1,5 mm. Porte : 2 mm. Platine de montage : acier galvanisé 3 mm

Partie supérieure inclinée à 30 degrés pour empêcher les liquides et les particules de s'accumuler. Profilés de profondeur et verticaux intégrés avec perforations pour régler la platine de montage. Écrous à sertir sur le fond pour la fixation des pieds de nivellement, disponibles en tant qu'accessoire

Plié avec une inclinaison de 8 degrés sur tous les côtés. Ouverture à 120 degrés. Montage avec quatre charnières, ouverture possible à gauche ou à droite. (Aucun usinage requis.) Cadre de porte fourni avec perforations de 25 mm

Charnières en acier zingué avec axe captif. Les charnières de porte montées à l'intérieur empêchent l'accumulation de particules, ce qui facilite le nettoyage de l'armoire.

Le joint en silicone bleu amovible avec des angles moulés permet d'assurer une bonne étanchéité, réduisant ainsi le risque de pénétration de liquides. Il est également facile à remplacer, à nettoyer, à entretenir et à installer, et résiste à la prolifération de bactéries et à l'absorption de substances chimiques. Le silicone est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600.

Verrou HD en acier inoxydable AISI 316L avec joint en silicone bleu, le verrou est conforme à la norme DIN EN 1672-2:2009. Système crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire

Aucune ouverture standard pour limiter les risques en matière d'hygiène

La porte est équipée de goujons de mise à la masse soudés et séparés. La mise à la masse peut être effectuée à l'aide de l'ECF

Conformité IP66/69 | IK10

Acier inoxydable brossé 400, poli à $R_a < 0,8 \mu m$

Matériau: Acier inoxydable 304
Finition: Finition brossée
Épaisseur: 1.5mm
Angle d'inclinaison: 30°

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Hauteur 1	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Taille de sous-panneau maximale
HDF18065	1801mm	2132mm	600mm	514mm	NEMA type 4, NEMA type 4X, NEMA type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801mm	2132mm	800mm	514mm	NEMA type 4, NEMA type 4X, NEMA type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.