


Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU40

Data Solutions



Le modèle nVent HOFFMAN RackChiller CDU40 est une unité de distribution du liquide de refroidissement en rack prévue pour répondre aux besoins actuels des applications de calcul hautes performances les plus exigeantes. Capable de gérer plus de 40 kW de charge thermique dans un espace remarquablement réduit de 4U. Le modèle RackChiller CDU40 est un échangeur thermique extrêmement efficace utilisant de l'eau chaude ASHRAE W4 pour gérer la chaleur des processeurs et des composants.

NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UR/cUR

CE

FONCTIONS

Gère plus de 40 kW de charge processeur par réseau

Compatibilité avec le refroidissement par eau chaude ASHRAE W4

Pompes centralisées redondantes N+1

Sectionnement rapide auto-obturant (en option)

Écran LCD tactile 5 po

Système de contrôle et de surveillance intégré (Webserver, Modbus, SNMP)

Système de détection de fuites internes et externes

Cadre det rack 4U

Refroidissement par eau chaude limitant le besoin de refroidisseurs

Installation et entretien rapides et simples

Redondance de pompes : 3 pompes pour une redondance n+1



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Matériau	Finition
CDU0402R001	57118	177mm	430mm	994mm	Acier doux	Plaqué
CDU0402R001Q	57117	177mm	430mm	994mm	Acier doux	Plaqué

Table 2/3						
Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur	Volume	Tension nominale	Fréquence nominale
CDU0402R001	57118	Noir foncé	RAL 9005	9.5l	100 – 240V	50 – 60Hz
CDU0402R001Q	57117	Noir foncé	RAL 9005	9.5l	100 – 240V	50 – 60Hz

Table 3/3			
Référence catalogue	Référence article	Plage de courant de charge nominale	Type
CDU0402R001	57118	2.47 – 4.44A	Non rempli, avec Triclamp
CDU0402R001Q	57117	2.47 – 4.44A	Rempli, avec CGB20

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE