

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche

Data Solutions



Les nouvelles portes arrière refroidies de nVent sont proposées dans une large gamme de tailles standard adaptées aux hauteurs 42 U, 47 U, aux largeurs 600 mm et 800 mm (autres dimensions sur demande). Les refroidisseurs à proprement parler sont profonds de 250 mm, pour un poids à vide de moins de 170 kg. Ces portes arrière refroidies sont compactes et ne nécessitent pas d'espace au sol ou de hauteur sous plafond supplémentaire. De fait, leur utilisation peut libérer de l'espace blanc, car ils permettent de supprimer les unités CRAH et autres équipements de refroidissement de salle des datacenters.

Chaque unité est dotée de 12 ventilateurs axiaux DC sans balai, soit plus que n'importe quel modèle concurrent. Un nombre élevé de ventilateurs signifie qu'ils ont une puissance individuelle inférieure à celle d'un plus petit nombre de gros ventilateurs, ce qui réduit la sollicitation des équipements électromécaniques et augmente leur durée de vie. En cas de dysfonctionnements, nVent a développé une méthode innovante, prenant en charge le remplacement à chaud, sans outils, pour remplacer le ventilateur ainsi que d'autres composants vitaux tels que les alimentations et le régulateur principal. Cette caractéristique permet de maximiser la continuité opérationnelle tout en réduisant les interventions de maintenance et les coûts associés.

La porte arrière refroidie peut également être rétrofitée pour s'adapter à la plupart des baies d'autres fabricants.

Le plus petit encombrement de toute les portes arrière refroidies du marché, avec la capacité de refroidissement en kilowatts la plus élevée.

FONCTIONS

Porte arrière refroidie à eau réfrigérée

Les composants remplaçables à chaud simplifient la réparation et maximisent la disponibilité

Conçu pour un fonctionnement efficace à des températures élevées de l'eau de l'installation

Combinaison avec refroidissement liquide direct du processeur

Conception standard modulaire - facile à adapter aux exigences individuelles

Ventilateurs, alimentations électriques, le contrôleur et la vanne de régulation sont tous remplaçables à chaud

Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur et de l'ouverture des vannes

Interface à écran tactile haute résolution de 7"

Connexion hydraulique et électrique par le haut ou le bas

Surveillance via l'interface Ethernet (navigateur Web, Modbus TCP, SNMP v2c) et Modbus RTU

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Code couleur	Indice de protection	Largeur
RXA20060B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	42U	RAL 9005	IP20	600mm
RXA20060W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	42U	RAL 9003	IP20	600mm
RXA20075B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	42U	RAL 9005	IP20	750mm
RXA20075W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	42U	RAL 9003	IP20	750mm
RXA20080B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	42U	RAL 9005	IP20	800mm
RXA20080W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	42U	RAL 9003	IP20	800mm
RXA22060B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	47U	RAL 9005	IP20	600mm
RXA22060W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	47U	RAL 9003	IP20	600mm
RXA22075B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	47U	RAL 9005	IP20	750mm
RXA22075W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	47U	RAL 9003	IP20	750mm
RXA22080B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	47U	RAL 9005	IP20	800mm
RXA22080W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	47U	RAL 9003	IP20	800mm
RXA22560B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	48U	RAL 9005	IP20	600mm
RXA22560W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	48U	RAL 9003	IP20	600mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Code couleur	Indice de protection	Largeur
RXA22575B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	48U	RAL 9005	IP20	750mm
RXA22575W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	48U	RAL 9003	IP20	750mm
RXA22580B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	48U	RAL 9005	IP20	800mm
RXA22580W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	48U	RAL 9003	IP20	800mm
RXA24560B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	52U	RAL 9005	IP20	600mm
RXA24560W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	52U	RAL 9003	IP20	600mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Code couleur	Indice de protection	Largeur
RXA24575B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	52U	RAL 9005	IP20	750mm
RXA24575W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	52U	RAL 9003	IP20	750mm
RXA24580B	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	52U	RAL 9005	IP20	800mm
RXA24580W	Échangeur thermique air/liquide	RackChiller	52U	RAL 9003	IP20	800mm

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Tension d'alimentation	Alimentation en fluide de refroidissement	Couleur	Finition
RXA20060B	280mm	2000mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA20060W	280mm	2000mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA20075B	280mm	2000mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA20075W	280mm	2000mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA20080B	280mm	2000mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA20080W	280mm	2000mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA22060B	280mm	2200mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Tension d'alimentation	Alimentation en fluide de refroidissement	Couleur	Finition
RXA22060W	280mm	2200mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA22075B	280mm	2200mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA22075W	280mm	2200mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA22080B	280mm	2200mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA22080W	280mm	2200mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA22560B	280mm	2250mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA22560W	280mm	2250mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA22575B	280mm	2250mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA22575W	280mm	2250mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA22580B	280mm	2250mm	195 – 277V	Fond, Haut	Gris foncé	Revêtement poudré
RXA22580W	280mm	2250mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA24560B	280mm	2450mm	195 – 277V	Fond, Haut	Noir	Revêtement poudré
RXA24560W	280mm	2450mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Tension d'alimentation	Alimentation en fluide de refroidissement	Couleur	Finition
RXA24575B	280mm	2450mm	195 – 277V	Fond, Haut	Noir	Revêtement poudré
RXA24575W	280mm	2450mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré
RXA24580B	280mm	2450mm	195 – 277V	Fond, Haut	Noir	Revêtement poudré
RXA24580W	280mm	2450mm	195 – 277V	Fond, Haut	Blanc	Revêtement poudré

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Quantité par colis
RXA20060B	Acier	1
RXA20060W	Acier	1
RXA20075B	Acier	1
RXA20075W	Acier	1
RXA20080B	Acier	1
RXA20080W	Acier	1
RXA22060B	Acier	1
RXA22060W	Acier	1
RXA22075B	Acier	1
RXA22075W	Acier	1
RXA22080B	Acier	1
RXA22080W	Acier	1
RXA22560B	Acier	1
RXA22560W	Acier	1
RXA22575B	Acier	1
RXA22575W	Acier	1
RXA22580B	Acier	1
RXA22580W	Acier	1
RXA24560B	Acier	1
RXA24560W	Acier	1

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Quantité par colis
RXA24575B	Acier	1
RXA24575W	Acier	1
RXA24580B	Acier	1
RXA24580W	Acier	1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour un fonctionnement optimal de l'échangeur thermique air/liquide, les exigences de qualité du liquide de refroidissement doivent être garanties ; la sélection d'agents anti-corrosion et antigel appropriés dépend de l'environnement dans lequel l'unité est utilisée et du refroidisseur externe.

À une température du liquide de refroidissement en dessous de 14 °C, il y a un risque accru de condensation. Nous vous recommandons d'utiliser un ensemble de gestion des condensats.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.