

Unités intelligentes de distribution d'énergie RackPower

Data Solutions



Les unités intelligentes de distribution d'énergie RackPower permettent de contrôler l'alimentation des armoires, des racks à cadres ouverts et des armoires murales. Concevez votre solution d'alimentation via diverses options de configuration. Les unités sont disponibles dans des capacités de montage horizontal en rack de 19-po ou vertical et une large gamme de fonctionnalités.

Si la gamme d'éléments préconfigurés ne répond pas à vos besoins, tous les PDU peuvent être configurés selon vos spécifications dans le cadre d'une commande personnalisée. Contactez le service client pour passer une commande.

Pour personnaliser la configuration d'un PDU, rendez-vous sur https://configurator.schroff.biz/PDU_Webapp/

NORMES INDUSTRIELLES

Test conforme au fichier UL E309439 UL 60950-1
Équipement informatique

Test to cUL File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1
Information Technology Equipment

Équipement technologique

FCC

CE

RoHS

REACH

FONCTIONS

Unique ou multi-phase

Tensions d'entrée Amérique du Nord 110/120 V c.a. ou 208 V c.a, 230 Vc.a Europe et Asie ou 400 V c.a.

Prises et réceptacles globaux conformes à la norme NEMA et CEI

5 Types de configuration : RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100

Communications et surveillance externes – connexions LAN protégées et sécurisées

Surveillance locale et à distance de l'alimentation des prises et des circuits uniques montrant les données pour le courant (AMP), la tension (Volt), la puissance (kW), la consommation d'énergie (kWh) et le facteur de puissance de l'ensemble du PDU avec une précision de mesure de +/- 1 %.

Commutateur marche/arrêt d'alimentation à distance

Contrôleur intelligent (compteur RP) et module DC remplaçables sur site, remplaçables en ligne

19po. Montage en rack (offre 1 et 2 RU)

Montage polyvalent vertical/rack et armoire

Protection contre les surtensions

Entrée d'alimentation double pour PDU RackPower monophasés

Capteur de températures ou de températures & humidités

Cordon d'alimentation en faisceau – différentes longueurs, couleurs et fiches

Divers styles de cordons et de fiches disponibles ; également disponibles en LSZH (à faible dégagement de fumée, sans halogène).

Matériel de montage inclus

Couleur: Noir foncé
Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 9005

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge électrique nominale	Tension CA
RP10110P20AP124	38753	1350mm	80mm	54mm	20A	110V
RPP110P30AP124	38736	1100mm	80mm	54mm	30A	110V
RP20P208P30AP124	38747	1350mm	80mm	54mm	30A	208V
RP10208P30AP136B	39336	1725mm	80mm	54mm	30A	208V
RP15208P30AP124	38757	1350mm	80mm	54mm	30A	208V
RPP110R30AP110	38741	438mm	120mm	45mm	30A	110V
RP30208P20AP124	38762	1350mm	80mm	54mm	20A	208V
RP20110P30AP124	38746	1350mm	80mm	54mm	30A	110V
RP10110P30AP124	38754	1350mm	80mm	54mm	30A	110V
RP20P208P20AP124	38748	1350mm	80mm	54mm	20A	208V
RPP208R20AP112	38743	438mm	120mm	45mm	20A	208V
RP10208P30AP142	38755	1725mm	80mm	54mm	30A	208V
RPP208P20AP124	38737	1100mm	80mm	54mm	20A	208V
RPP208R30AP110	38744	438mm	120mm	45mm	30A	208V
RP10208H30AP112B	39335	438mm	120mm	54mm	30A	208V

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge électrique nominale	Tension CA
RPP110P20AP124	38735	1100mm	80mm	54mm	20A	110V
RPP110R20AP110	38742	438mm	120mm	45mm	20A	110V
RPP208R20AP114	39328	478mm	120mm	45mm	20A	208V
RPP208P30AP124	38738	1100mm	80mm	54mm	30A	208V
RP20110P20AP124	38745	1350mm	80mm	54mm	20A	110V

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge électrique nominale	Tension CA
RP30208P20AP324	38763	1700mm	80mm	54mm	20A	208V
RP15208P30AP324	38758	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP20P208P30AP324	38752	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP10208P30AP327B	39334	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP30208P30AP324	38761	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP10208P30AP342B	39277	1725mm	80mm	54mm	30A	208V
RP20P208P20AP324	38751	1750mm	80mm	54mm	20A	208V
RP10208P60AP318B	39331	1700mm	90mm	60mm	60A	208V
RP10208P50AP342	38756	1800mm	90mm	85mm	50A	208V
RP10208P60AP342B	39333	1800mm	90mm	85mm	60A	208V

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Nombre de phases	Nombre de prises	Type de prise	Type de prise	Fixation
RP10110P20AP124	38753	1Ph	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-20P	Vertical
RPP110P30AP124	38736	1Ph	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P	Vertical
RP20P208P30AP124	38747	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RP10208P30AP136B	39336	1Ph	36	(30) C13, (6) C19	NEMA L6-30P	Vertical
RP15208P30AP124	38757	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-30P	Vertical
RPP110R30AP110	38741	1Ph	10	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P	Horizontal
RP30208P20AP124	38762	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RP20110P30AP124	38746	1Ph	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P	Vertical

Référence catalogue	Référence article	Nombre de phases	Nombre de prises	Type de prise	Type de prise	Fixation
RP10110P30AP124	38754	1Ph	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P	Vertical
RP20P208P20AP124	38748	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-30P	Vertical
RPP208R20AP112	38743	1Ph	12	C13	NEMA L6-20P	Horizontal
RP10208P30AP142	38755	1Ph	42	(36) C13, (6) C19	NEMA L6-30P	Vertical
RPP208P20AP124	38737	1Ph	24	(20) C13, (4) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RPP208R30AP110	38744	1Ph	10	C13	NEMA L6-30P	Horizontal
RP10208H30AP112B	39335	1Ph	12	(12) C13	NEMA L6-30P	Vertical
RPP110P20AP124	38735	1Ph	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-20P	Vertical
RPP110R20AP110	38742	1Ph	10	NEMA 5-20R	NEMA L5-20P	Horizontal
RPP208R20AP114	39328	1Ph	14	(12) C13, (2) C19	NEMA L6-20P	Horizontal
RPP208P30AP124	38738	1Ph	24	(20) C13, (4) C19	NEMA L6-30P	Vertical
RP20110P20AP124	38745	1Ph	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-20P	Vertical

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Nombre de phases	Nombre de prises	Type de prise	Type de prise	Fixation
RP30208P20AP324	38763	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RP15208P30AP324	38758	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-30P	Vertical
RP20P208P30AP324	38752	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-30P	Vertical
RP10208P30AP327B	39334	3Ph	27	(21) C13, (6) C19	NEMA L21-30P	Vertical
RP30208P30AP324	38761	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-30P	Vertical
RP10208P30AP342B	39277	3Ph	42	(36) C13, (6) C19	NEMA L21-30P	Vertical

Référence catalogue	Référence article	Nombre de phases	Nombre de prises	Type de prise	Type de prise	Fixation
RP20P208P20AP324	38751	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-20P	Vertical
RP10208P60AP318B	39331	3Ph	18	(6) C13, (12) C19	CEI 60309 60A, 3P+E 9h fiche bleue	Vertical
RP10208P50AP342	38756	3Ph	42	(36) C13, (6) C19	CS8365C	Vertical
RP10208P60AP342B	39333	3Ph	42	(6) C13, (12) C19	CEI 60309 60A, 3P+E 9h fiche bleue	Vertical

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE