


# Vis à tête fraisée



Les vis à tête fraisée sont utilisées pour de nombreuses options de montage dans un bac à cartes ou un coffret de bureau.

## FONCTIONS

Vis à tête fraisée

Cross Recess imprint offers a high level of torque to achieve quick and easy installation

Torx imprint bears greater torque

The Torx star-shaped head prevents cam-out

Type de produit: Vis



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Finition           | Quantité par colis | Taille du filetage | Hauteur |
|---------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 24560-182           | 12mm     | Acier    | Zingué             | 4                  | M5                 |         |
| 24560-183           | 12mm     | Acier    | Zingué             | 100                | M5                 |         |
| 21100-429           | 8mm      | Acier    | Nickelé            | 100                | M2.5               |         |
| 21100-507           | 12mm     | Acier    | Nickelé            | 100                | M2.5               |         |
| 21100-500           | 10mm     | Acier    | Nickelé            | 100                | M2.5               |         |
| 21100-542           | 8mm      | Acier    | Nickelé            | 100                | M3                 |         |
| 21100-649           | 10mm     | Acier    | Zinc Plated, Black | 100                | M2.5               |         |
| 24560-139           | 5mm      | Acier    | Zingué             | 100                | M4                 |         |
| 24560-145           | 14mm     | Acier    | Zingué             | 100                | M4                 |         |
| 24560-158           | 7.7mm    | Acier    | Zingué             | 100                | M2.5               |         |
| 24560-164           | 8mm      | Acier    | Nickelé            | 100                | M2.5               | 4.7mm   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type               | Largeur | Compatible avec | Longueur de filetage | Type de filetage | Couple de serrage |
|---------------------|--------------------|---------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 24560-182           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     | 12mm                 |                  | 2.3N·m            |

| Référence catalogue | Type               | Largeur | Compatible avec | Longueur de filetage | Type de filetage | Couple de serrage |
|---------------------|--------------------|---------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 24560-183           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     | 12mm                 |                  | 2.3N·m            |
| 21100-429           | Vis                |         | Faces avant     | 8mm                  |                  | 0.3N·m            |
| 21100-507           | Vis                |         | Faces avant     | 12mm                 |                  | 0.3N·m            |
| 21100-500           | Vis                |         | Faces avant     | 10mm                 |                  | 0.3N·m            |
| 21100-542           | Vis                |         | Faces avant     | 8mm                  |                  | 0.35N·m           |
| 21100-649           | Vis                |         | Faces avant     | 10mm                 |                  | 0.3N·m            |
| 24560-139           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     | 5mm                  |                  | 1.2N·m            |
| 24560-145           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     | 14mm                 |                  | 1.2N·m            |
| 24560-158           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     | 7.7mm                |                  | 0.3N·m            |
| 24560-164           | Vis à tête fraisée | 4.7mm   | Faces avant     | 8mm                  | Métrique         | 0.3N·m            |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.