


Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice



RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-604

Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.

FONCTIONS

La face avant de profil U peut être dépliée d'un angle d'ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM

Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Type accessoire: Face avant

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Fixation: Avec charnières, fixation inférieure

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 261.8mm

Type de produit: Face avant

Largeur (W): 426.4mm

* Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Face avant décrochable ($> 135^\circ$).

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: A
- Overall height: H
- Top edge features:
 - Left corner: 7.45 (horizontal distance from left edge to start of chamfer)
 - Chamfer: $\phi 5.9 \times 3.3$
 - Right corner: 3 (horizontal distance from right edge to end of chamfer)
- Bottom edge features:
 - Left corner: 15.6 (horizontal distance from left edge to start of chamfer)
 - Chamfer: $\phi 2$
 - Right corner: 3.1 (horizontal distance from right edge to end of chamfer)
- Internal dimensions:
 - Top: B (total width of inner rectangle), C (width of right section)
 - Bottom: D (width of right section), $B - 25.4$ (width of left section)
- Section lines: $X-X$ and $Y-Y$

Section views $X-X$ and $Y-Y$ show the profile of the plate, with a thickness of 2.5 and a chamfer of $\phi 2$.

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.