

Armoires à deux portes Concept



Les armoires Concept sont idéales pour les applications de contrôle industriel. Avec un style moderne, des verrous quart de tour encastrés et une finition esthétique et durable. Les modèles à deux portes offrent un accès sur toute la largeur et facilitent l'installation des panneaux.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL 508A; Type 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Supports de montage mural requis pour la conformité aux exigences de montage externe UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 12

IP 55

IEC 60529, IP55

FONCTIONS

Joints entièrement soudés et lisses

Portes en angle

Goupilles de charnière faciles à retirer et à installer avec clip de retention intégré

Goujons et tiges sans filetage à couple élevé sur la porte

La bride de largeur minimale permet une ouverture maximale de la porte (210 degrés)

Ouverture de la porte de 210 degrés

Bride dirigée vers l'extérieur

Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d'autres accessoires

Perçage arrière du boîtier pour un montage direct ou pour des supports de montage extérieurs (en option)

Porte amovible à charnières invisibles pour un aspect moderne et esthétique

Joint en mousse sans jonction

Verrou(s) à fente quart de tour

Dispositif d'alignement de porte sur des portes de largeurs supérieures à 30 po.

Quatre charnières sur armoires de 60 po de hauteur

Goujon de mise à la terre sur l'armoire; éléments de liaison sur la porte

Provisions sur la porte pour le porte-documents en thermoplastique de haute résistance (en option)

Kit de visserie avec écrous de montage sur panneau, matériel de mise à la terre sur panneau et rondelles d'étanchéité

Instructions d'installation fournies

Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
CTD244210	29439	610mm	1067mm	254mm	Gris	ANSI 61
CTD244210LG	29527	610mm	1067mm	254mm	Gris clair	RAL 7035
CTD24428	77720	610mm	1067mm	203mm	Gris	ANSI 61
CTD24428LG	16519	610mm	1067mm	203mm	Gris clair	RAL 7035
CTD24488	29442	610mm	1219mm	203mm	Gris	ANSI 61
CTD24488LG	29528	610mm	1219mm	203mm	Gris clair	RAL 7035
CTD304210	29443	762mm	1067mm	254mm	Gris	ANSI 61
CTD304210LG	29531	762mm	1067mm	254mm	Gris clair	RAL 7035
CTD304810	29444	762mm	1219mm	254mm	Gris	ANSI 61
CTD304810LG	29532	762mm	1219mm	254mm	Gris clair	RAL 7035
CTD30488	77730	762mm	1219mm	203mm	Gris	ANSI 61
CTD30488LG	16529	762mm	1219mm	203mm	Gris clair	RAL 7035
CTD306012	77740	762mm	1524mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD306012LG	16539	762mm	1524mm	305mm	Gris clair	RAL 7035
CTD364212	29445	914mm	1067mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD364212LG	29533	914mm	1067mm	305mm	Gris clair	RAL 7035
CTD364216	29446	914mm	1067mm	406mm	Gris	ANSI 61
CTD364216LG	29534	914mm	1067mm	406mm	Gris clair	RAL 7035
CTD364812	77750	914mm	1219mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD364812LG	16549	914mm	1219mm	305mm	Gris clair	RAL 7035

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
CTD366012	77760	914mm	1524mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD366012LG	16559	914mm	1524mm	305mm	Gris clair	RAL 7035
CTD424212	29447	1067mm	1067mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD424212LG	29535	1067mm	1067mm	305mm	Gris clair	RAL 7035
CTD426012	29448	1067mm	1524mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD426012LG	29536	1067mm	1524mm	305mm	Gris clair	RAL 7035
CTD484812 	29451	1219mm	1219mm	305mm	Gris	ANSI 61

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
CTD484812LG	29537	1219mm	1219mm	305mm	Gris clair	RAL 7035

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Achetez les panneaux séparément.

Les panneaux NEMA en option nécessitent un kit de conversion - Référence CCPM4.

Reportez-vous à la fiche technique des produits et accessoires les de refroidissement les plus populaires.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

