

Attache de poutre en acier inoxydable 305, montage par le haut



FONCTIONS

Pince de poutre emboutie en acier

Fixation pour structure sur la bride supérieure des poutres métalliques, des pannes, de rail ou de la cornière

Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Épaisseur de bride (FT)	A	Longueur de la vis (L)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
3050037S4	15.9 mm Max	22.23 mm	38.1mm	6.78 N·m	2200N
3050050S4	15.9 mm Max	22.23 mm	38.1mm	6.78 N·m	5000N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de calage doit être serrée sur le côté incliné de la poutre en I, du rail ou de l'aile d'une cornière.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

