

Coffret mural en acier inox simple porte, ASR



La gamme d'armoires murales simple porte en acier inoxydable, ASR, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les industries telles que l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, ainsi que presque tous les autres environnements, selon l'indice.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

CEI 62208 IP66

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FONCTIONS

Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte pour AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Porte pour AISI 316L: 2 mm. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps: Plié et à soudure continue. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.

Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté ou un joint en silicone injecté. Goujons internes M6 soudés pour monter les profilés de porte MMDP en option.

Fermeture: Serrure DIN 3mm double barre en zamak personnalisée nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux serrures pour les armoires de 600 à 800 mm de haut. Serrures à crémone trois points ou 3 serrures pour les armoires de 1000 mm de haut et plus. Serrure en acier inox et autres versions disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage: La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement du matériel. Des perçages sont disponibles dans le haut et le bas pour la fixation des câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Les côtés de 800 mm et plus comportent un pli rigidificateur. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine.

Accès des câbles: Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité et conserver des lignes épurées.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison: Armoire avec porte, plaque de fixation, Clé plastique DIN 3mm double barre et accessoires de montage. Clé métallique pour une hauteur de 1 000 mm et plus.

Information complémentaire: Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries, l'utilisation d'un auvent est recommandée. De même dans des environnements sujets aux changements importants de température la condensation doit être prise en considération. Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.

Épaisseur du corps: 1.5mm
Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
ASR0808030-316	ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0505021-316	ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0403021-316	ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0608030	ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0362415	ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0243615	ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR1208030-316	ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0606030-316	ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0604021	ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0403021 	ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR1208030	ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0242415	ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0182415-316	ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0604021-316	ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0403015-316	ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0362415-316	ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0606030 	ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR1008030-316	ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0606021	ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR1008030 	ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
ASR0606021-316	ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0242415-316	ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0403015	ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304


Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
ASR0806021-316	ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0302015	ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR1408040	ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0806021	ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0504021	ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0243615-316	ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0404021-316	ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0182415	ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0808030 	ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0806030 	ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0504021-316	ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0806030-316	ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR1208040-316	ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0406021	ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0302015-316	ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR0404021	ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0505021 	ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
ASR0608030-316	ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR1208040	ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
ASR0406021-316	ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silicone	Acier inoxydable 316
ASR1408040-316	ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silicone	Acier inoxydable 316

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

* Les armoires 1000 mm de haut et plus sont équipées d'une fermeture à crémone 3 points d'ancrage.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE