

Série T, grande capacité, extérieur



T62
20000 BTU/Hr.
5860 Watts

T70-36
36000 BTU/Hr.
10548 Watts

T70-60
59000 BTU/Hr.
17287 Watts

Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l'équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leur permet de se confondre dans les environnements d'usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Compatible Telcordia GR-487

EAC

Telcordia GR-487 capable

FONCTIONS

Compact pour minimiser l'espace et maximiser la capacité

Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales

Réfrigérant R-407C

Modèles à 230 et 460 V c.a. disponibles

Températures de service de -40 F/-40 C à 131 F/55 C

Thermostat mécanique fiable sur le côté boîtier de l'unité

Deux ventilateurs côté condensateur pour la redondance des performances

Capot en tôle galvanisée peinte pour les environnements d'usine et d'extérieur robustes.

Options de montage extérieur et entièrement encastré sur de nombreux modèles

Brides à montage facile, pour une installation simple

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : Telcordia GR-487 adapté, thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement et chauffage d'armoire

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale en watts	Capacité nominale Btu/h	Tension nominale	Nombre de phases	Réfrigérant
T703646G400	24307	12602W	43000Btu/h	460V	1	R134a
T703626G150	23407	12602W	43000Btu/h	230V	1	R134a
T622226G102	34958	6886W	23500Btu/h	230V	1	R134a
T706026G150	23413	17287W	59000Btu/h	230V	1	R134a
T622246G400	19433	6886W	23500Btu/h	460V	1	R134a
T622226G150	23404	6886W	23500Btu/h	230V	1	R134a
T706046G400	26232	17287W	59000Btu/h	460V	1	R134a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

* L'A/C ProAir peut être plus approprié. Consulter le chapitre A/C ProAir. Consultez l'usine pour connaître la disponibilité et la référence du catalogue.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE