

Panneaux supérieur et inférieur ajourés | Armoires au sol, DPCV

L'esthétique et la classe IP de l'armoire sont maintenues grâce au montage d'un jeu complet de portes et panneaux. Les panneaux de ventilation offrent également une ventilation naturelle.



FONCTIONS

Description: Pour couvrir l'espace restant en haut et en bas. Pourvu d'ouïes de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur dans les armoires de distribution. À combiner avec les panneaux/portes partielles DP/DPP

Matériau: Tôle d'acier 1

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 20. Livré sans joint.

Instructions de montage: Un panneau DPCV couvre 200 mm de l'armoire en hauteur. Si on utilise un panneau DPCV pour une armoire de 2000 mm de haut, un espace de 1800 mm reste donc pour les panneaux/portes partielles.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Épaisseur:	1.75mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur 1	Hauteur 2	Famille de produits
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Autoportant

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur 1	Hauteur 2	Famille de produits
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Autoportant
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Autoportant

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE