

Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10630-048



Baie conforme IP 55 et CEM pour les environnements sismiques extrêmes testés sur la zone Bellcore 4 avec une capacité de charge dynamique de 500 kg. Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande. La baie est très largement utilisée dans les applications TIC (Technologies de l'information et de la communication) en zones sismiques, les installations de construction et de transport maritimes, les aéroports, le ferroviaire et bien d'autres encore.

D'autres dimensions et versions peuvent être configurées via le configurateur en ligne

FONCTIONS

Tenue sismique jusqu'à Bellcore zone 4, essai avec 500 kg selon Telcordia GR-63 Core, Certification NEBS

Charge statique admissible 1600 kg

Type de protection IP55

Haute capacité de blindage testée selon IEC 61587-3, avec joint de sécurité incendie EN45545-2

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 42U

Hauteur: 2000mm

Largeur: 600mm

Profondeur: 600mm

Couleur du bâti: Gris foncé

Teinte RAL du bâti: RAL 7021

Matériau des pièces d'habillage: Acier

Coloris de l'habillage: Gris foncé

Teinte RAL des pièces d'habillage: RAL 7021

Quantité par colis: 1

Conformité: CEI 60529; CEI 61587-1; CEI 60297-3-100; CEI 61587-3; CEI 61587-1; CEI 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core zone 4

Finition: Revêtement poudré

Matériau du bâti: Acier

Charge statique: 1600kg

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Fréquence: 50 Hz

Matériau: Acier

Poids net: 180.164kg

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Baie

Indice de protection: IP55

Tolérance aux chocs et aux vibrations: 5g (force)

Compatible avec: Varistar CP

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

