

# Charnière sismique préassemblée pour profil de montage, 14,3 mm Trou

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### CSBUS1PA

## FONCTIONS

Utilisé pour les installations où le profil de montage est parallèle à la structure

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille de trou (HS): 14.3 mm

Largeur (W): 40.6 mm



Épaisseur (T): 6.4 mm

A: 177.8 mm

B: 47.8 mm

| Charges FM |                         |                                                     |           |           |           |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Référence  | Élément de renfort      | Capacité horizontale par installation vue d'en haut |           |           |           |
|            |                         | 30° - 44°                                           | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBUS1PA   | 41 x 41 Rail de montage | 5160 N                                              | 8290 N    | 8290 N    | 7470 N    |
| CSBUS2PA   | 41 x 41 Rail de montage | 5160 N                                              | 8290 N    | 8290 N    | 7470 N    |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500

