

# nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule



## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Également disponible en version Y, comprenant une double bascule

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Matériau:</b>                               | Acier;Alliage de zinc;Polypropylène |
| <b>Finition:</b>                               | Électro-galvanisé                   |
| <b>Facteur de sécurité de charge statique:</b> | 5:1                                 |
| <b>Conformité:</b>                             | SMACNA HVAC-DCS                     |
| <b>Diamètre du câble métallique:</b>           | 1.5 mm                              |




## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Longueur du câble métallique | A     | B    | Charge statique |
|---------------------|------------------------------|-------|------|-----------------|
| SLK15L10T           | 10m                          | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L1T            | 1m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L1TR2          | 1m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L2T            | 2m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L2TR2          | 2m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L3T            | 3m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L3TR2          | 3m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L5T            | 5m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |
| SLK15L7T            | 7m                           | 39 mm | 5 mm | 195N            |

**Hauteur (H):** 55 mm

**Largeur (W):** 19 mm  
**Épaisseur (T):** 12.5 mm  
**Angle (a):** 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
 Option 1 – Service client  
 Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :  
 +31 800-0200135  
 France :  
 +33 800 901 793

Europe

Allemagne :  
 800 1890272  
 Autres pays :  
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai :  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney :  
 +61 2 9751 8500

